




Vstavni L-spojnik za pnevmatske povezave

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Območje uporabe

Mediji

Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1: 2001

Pogoji okolja

Delovni tlak

[bar]

20; (min. -0,95)

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

34,5

Materiali

ohišje: nikljana medenina/PA66; zobata podložka: legirano jeklo

Cevni priključki

6 mm

Premer tulca

[mm]

8

Opombe

Embalažna enota

10 Kosov