


E78000



Adapter vodila DIN

DIN rail adapter 3/4 rows



Območje uporabe

Izvedba

za nameščanje na DIN tirnico, npr. IO-Link masterjev 4-Port

Mehanski podatki

Teža [g]

87,6

Vrsta montaže

Montaža DIN-letve

Mere [mm]

152 x 60 x 19

Materiali

Adapter vodila DIN: PC/ABS; puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave

podložka 2 x M5

vijak 2 x M5 x 30

vijak 1 x M5 x 10

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov