




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Območje uporabe		
Izvedba		AS-i
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	97,4
Materiali	ohišje Zgornji del: PUR; ohišje spodnji del: PA 6.6; vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)	
Opombe		
Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku. Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.	
Embalažna enota	1 Kosov	

E79995




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabela

FC connector PVC V2A 2m

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Priključek



rjavo	AS-i +
modro	AS-i -