




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC connector, M12, V2A, 1m



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	AS-i

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	82,7
Materiali		ohišje Zgornji del: PUR; ohišje spodnji del: PA 6.6; vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); slepa matica: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)


Opombe

Opombe	Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku. Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Spojnik: M12, ravno; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno




E79998



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC connector, M12, V2A, 1m

Priključek



1	AS-i +
3	AS-i -