


RFID značka

ID-TAG/51x48x12,6/04



Območje uporabe

Uporaba	kodiranje RFID kovinskih rezervoarjev
---------	---------------------------------------

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	860...930
Velikost pomnilnika	[bit]	512
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		Impinj Monza 4QT
Identifikator značk (TID)	[Byte]	8
Elektronska koda izdelka (EPC)		128 bit
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	126,3
Mere	[mm]	48 x 51 x 12,6
Materiali		ohišje: polikarbonatni-ABS

Opombe

Embalazna enota	5 Kosov
-----------------	---------

E80414



RFID značka

ID-TAG/51x48x12,6/04

Drugi podatki

razdalja za branje (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1