


RFID značka

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID tag
2 značka za označevanje položaja sredina antene



Območje uporabe

Uporaba	Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih	
Delovna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85	
Največja temperatura (pasivna) [°C]	120; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h)	

Električni podatki

Delovna frekvenca [MHz]	0,125	
Velikost pomnilnika [bit]	2048	
Maks. cikli branja	neomejeno	
Maks. cikli pisanja	100000	

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85	
Skladiščna temperatura [°C]	-40...90	
Zaščita	IP 67	

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mehanski podatki

Teža [g]	10,1	
Ohišje	Sestavljano ohišje za nosilce obdelovancev	
Mere [mm]	18 x 33 x 16,9	

E80346



RFID značka

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Materiali	PBT oranžno; PA črn
Pribor	
V sklopu dobave	ID tag:, E80345
Opombe	
Opombe	Temperatura okolice 1 x 100 h
	Skladiščna temperatura 1 x 1000 h
	udarec 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibracije 3 Achsen je 8 h
Embalažna enota	1 Kosov