


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Območje uporabe**

|                                |                                       |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Uporaba                        | kodiranje RFID v kontroli proizvodnje |                                      |
| Delovna temperatura (aktivna)  | [°C]                                  | -40...85                             |
| Največja temperatura (pasivna) | [°C]                                  | 140; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h) |

**Električni podatki**

|                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| Delovna frekvenca   | [MHz] | 865...870 |
| Velikost pomnilnika | [bit] | 240       |
| Maks. cikli branja  |       | neomejeno |
| Maks. cikli pisanja |       | 100000    |

**Pogoji okolja**

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Temperatura okolice    | [°C] | -20...85 |
| Skladiščna temperatura | [°C] | -40...90 |
| Zaščita                |      | IP 68    |

**Dovoljenja/preverjanja**

|                            |                 |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Odpornost na šoke          | DIN IEC 68-2-29 | 40 g 18 ms        |
| Odpornost proti vibracijam | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |

**Mehanski podatki**

|           |      |                |
|-----------|------|----------------|
| Teža      | [g]  | 11,6           |
| Mere      | [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
| Materiali |      | PA 6           |

**Opombe**

|                 |                                                               |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Opombe          | Skladiščna temperatura 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C) |  |
|                 | ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2                         |  |
| Embalažna enota | 1 Kosov                                                       |  |