




RFID značka

ID-TAG/R30X10/04



Območje uporabe

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-25...85
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	100

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	865...870
Velikost pomnilnika	[bit]	128
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100

Mehanski podatki

Teža	[g]	8,75
Mere	[mm]	Ø 30 / L = 10
Materiali		PU črn

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Drugi podatki

razdalja za branje (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-