




Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Območje uporabe**

Delovna temperatura (aktivna)	[°C]	-20...65
Največja temperatura (pasivna)	[°C]	180

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	865...870
Velikost pomnilnika	[bit]	96
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...65
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...180

Mehanski podatki

Teža	[g]	18,5
Mere	[mm]	32 x 8 x 40
Materiali		PA 6.6 črn

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E80354



RFID značka

ID-TAG/R40X10/04

Drugi podatki

razdalja za branje (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-