


RFID značka

ID-TAG/174x70x17.6/04



Območje uporabe

Uporaba	kodiranje RFID kovinskih rezervoarjev
---------	---------------------------------------

Električni podatki

Delovna frekvenca	[MHz]	860...930; (Indija: 865...867 MHz)
Velikost pomnilnika	[bit]	512
Tip pomnilnika		EEPROM
Vrsta čipa		Impinj Monza 4QT
Identifikator značk (TID)	[Byte]	64
Elektronska koda izdelka (EPC)		96 bit; (razširljivo: 128 Bits)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. cikli branja		neomejeno
Maks. cikli pisanja		100000

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	129,4
Mere	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiali		ohišje: polikarbonatni-ABS

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E80394



RFID značka

ID-TAG/174x70x17.6/04

Drugi podatki

razdalja za branje (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2