


Predizbiralnik

COUNTER/210/LCD



1 Vpenjalna naprava



Značilnosti izdelka

Mere	[mm]	48 x 48 x 107
------	------	---------------

Območje uporabe

Uporaba	predizbiralnik z 2 predizbirama
---------	---------------------------------

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	90...260
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
---------------------------	---

Izhodi

Število relejnih izhodov	2
--------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...65
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	93
Zaščita		IP 65; (na čelni strani)
Terminali stopnje zaščite		IP 00

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 55011	razred B
	EN 61000-6-2	(z zaščitnimi krmilnimi in signalnimi vodi)
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mehanski podatki

Teža	[g]	214,5
------	-----	-------

**Predizbiralnik**

COUNTER/210/LCD

Mere	[mm]	48 x 48 x 107
Materiali		PC črn

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz		2 x 7-delni LCD zaslon, zeleno z osvetljenim ozadjem 6 znakov
Upravljalni elementi	8	Tipke

Električni priključekVtične navojne sponke: 7 x ...2,5 mm²Vtične navojne sponke: 8 x ...1,5 mm²**Priključek**