



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E89106

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Območje uporabe

Uporaba

univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
--------------	------	---------

Obratovalna napetost	[V]	24 AC
----------------------	-----	-------

Poraba toka	[mA]	200
-------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...45
---------------------	------	--------

Zaščita	IP 44; (na čelni strani)
---------	--------------------------

Mehanski podatki

Vrsta montaže	izrez plošče: 91 x 43 mm
---------------	--------------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	7-segmentni prikazovalnik LED, rdeče 6 znakov 15 mm
--------	---

Električni priključek

Priključek