

E89123



Digitalni zaslon

DISPLAY/DY340

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DX2003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available



Območje uporabe

Uporaba

univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]

47...63

Obratovalna napetost [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Poraba toka [mA]

200

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

0...45

Zaščita

IP 44; (na čelni strani)

Mehanski podatki

Vrsta montaže

izrez plošče: 91 x 43 mm

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

7-segmentni prikazovalnik LED, rdeče 6 znakov 15 mm

4 x LED, rdeče

Električni priključek

Priključek