



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

**Območje uporabe**

Uporaba	prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka
---------	---

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Poraba toka	[mA]	200

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...45
Zaščita		IP 44; (na čelni strani)

Mehanski podatki

Vrsta montaže	izrez plošče: 91 x 43 mm
---------------	--------------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	7-segmentni prikazovalnik LED, rdeče 6 znakov 15 mm
	4 x LED, rdeče

Električni priključek

Priključek