


stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: DX1041

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



izrez plošče 68 x 33 mm do DIN

**Značilnosti izdelka**

Ohišje	Vgradbeno ohišje
Mere [mm]	39 x 75 x 54

Območje uporabe

Uporaba	prilagodljivi zaslon za senzorje z analognim izhodom
---------	--

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 1
---------------------------	-----------------------------

Vhodi

Število analognih vhodov	1
Analogni vhod (napetost) [V]	10...50

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 65; (nameščeno s tesnilom)

Mehanski podatki

Teža [g]	120
Ohišje	Vgradbeno ohišje
Mere [mm]	39 x 75 x 54
Materiali	plastika


LCD zaslon

LC-DISPLAY

Električni priključek

sponke: ...2,5 mm²

Priključek



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Potenciometer |
| 2 | prilagoditev ničelne točke grobo |
| 3 | prilagoditev ničelne točke fino |
| 4 | Območje prikaza grobo |
| 5 | Območje prikaza fino |
| 6 | stikalo DIP |
| 7 | decimalna vejica , vhod 10...50mA |