


Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	303,5
Mere	[mm]	33 x 60 x 152
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 8

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Priključek





Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm

