


Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	303,5
Mere [mm]	33 x 60 x 152
Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Število vrat v razdelilni omarici	8
Vrsta spojnika	M12

Pribor


V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 8

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Priključek

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm

