




Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	10


Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdelilna omarica


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
Mehanski podatki		
Teža	[g]	306
Mere	[mm]	33 x 60 x 152
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	16 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2	
	nalepke: 8	
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - Priključek		
Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm		
		

Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Priključek





Razdelilna omarica

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm

