
EBC014

Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0005H11



Območje uporabe			
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Brez silikona		da	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)	
Zaščitni razred		II	
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4	
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60	
Zaščita		IP 67; IP 68	
Dovoljenja/preverjanja			
Odobritev UL		Enclosure type	Type 1

EBC014

Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0005H11

Mehanski podatki			
Teža	[g]	506	
Mere	[mm]	22 x 54 x 82	
Materiali		PA	
Material ulitega dela		PA	
Število vrat v razdelilni omarici		4	
Vrsta spojnika		M12	
Primernost vlečne verige		da	
Primernost vlečne verige		za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
		Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
		Torzijska trdnost	največ 30 °/m

Pribor	
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 4


Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm




EBC014

Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0005H11

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno