

Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0005H09



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12


Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-5...60
Zaščita	IP 67; IP 68



Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0005H09

Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
Mehanski podatki		
Teža	[g]	604,5
Mere	[mm]	22 x 54 x 100
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Pribor		
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2	
	nalepke: 6	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm		
		





Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0005H09

Priključek

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno