


Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0010H07



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-5...60
Zaščita	IP 67; IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	937
Mere [mm]	18 x 54 x 82



Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0010H07

Materiali	PA	
Material ulitega dela	PA	
Število vrat v razdelilni omarici	4	
Vrsta spojnika	M12	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 4

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0010H07

Priključek

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
WH =	belo
YE =	rumeno