


Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010H15



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-5...60
Zaščita	IP 67; IP 68



Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010H15


Mehanski podatki		
Teža	[g]	1332
Mere	[mm]	22 x 54 x 100
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	največ 30 °/m

Pribor	
V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2 nalepke: 6

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključek - reža	
Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm	





Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010H15

Priključek

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno