
EBC032

Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0010H15



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60

EBC032

Razdelilna omarica


ZDO6H05DMSS0010H15

Zaščita		IP 67; IP 68	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	1340	
Mere	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiali		PA	
Material ulitega dela		PA	
Število vrat v razdelilni omarici		6	
Vrsta spojnika		M12	
Primernost vlečne verige		da	
Primernost vlečne verige		za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
		Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	12 x LED, rumeno
		obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor			
V sklopu dobave		Zaščitne kapice: 2	
		nalepke: 6	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm




EBC032

Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0010H15

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno