



Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS00,5H09

Zaščita	IP 67; IP 68
---------	--------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	212,7
Mere	[mm]	22 x 54 x 100
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	6 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 6

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS00,5H09

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno