


## Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                         |     |                                                  |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Obratovalna napetost                    | [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
| Zaščitni razred                         |     | II                                               |
| Maks. tokovna obremenitev na modul/režo | [A] | 4                                                |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna       | [A] | 12                                               |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|



## Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11

| Pogoji okolja                                                                                                   |                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okolice                                                                                             | [°C]                                   | -25...80                                                         |
| Temperatura okolja (premikanje)                                                                                 | [°C]                                   | -5...60                                                          |
| Zaščita                                                                                                         |                                        | IP 67; IP 68                                                     |
| Mehanski podatki                                                                                                |                                        |                                                                  |
| Teža                                                                                                            | [g]                                    | 261                                                              |
| Mere                                                                                                            | [mm]                                   | 22 x 54 x 127                                                    |
| Materiali                                                                                                       |                                        | PA                                                               |
| Material ulitega dela                                                                                           |                                        | PA                                                               |
| Število vrat v razdelilni omarici                                                                               |                                        | 8                                                                |
| Vrsta spojnika                                                                                                  |                                        | M12                                                              |
| Primernost vlečne verige                                                                                        |                                        | da                                                               |
| Primernost vlečne verige                                                                                        | za elastično upogljivost               | min. 10 x premer kabla                                           |
|                                                                                                                 | Radij upogibanja pri fiksnem polaganju | min. 5 x premer kabla                                            |
|                                                                                                                 | Hitrostni postopek                     | maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s² |
|                                                                                                                 | Torzijska trdnost                      | ± 30 °/m                                                         |
|                                                                                                                 | Ciklos upogibanja                      | > 2 Mio.                                                         |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                                                    |                                        |                                                                  |
| Prikaz                                                                                                          | stikalno stanje                        | 8 x LED, rumeno                                                  |
|                                                                                                                 | obratovanje                            | 1 x LED, zeleno                                                  |
| Pribor                                                                                                          |                                        |                                                                  |
| V sklopu dobave                                                                                                 | Zaščitne kapice: 2<br>nalepke: 8       |                                                                  |
| Opombe                                                                                                          |                                        |                                                                  |
| Embalažna enota                                                                                                 | 1 Kosov                                |                                                                  |
| Električni priključek                                                                                           |                                        |                                                                  |
| Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |                                        |                                                                  |
| Električni priključek - reža                                                                                    |                                        |                                                                  |
| Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm |                                        |                                                                  |



## Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11

### Priključek



|         |               |
|---------|---------------|
|         | Barva žil :   |
| BK =    | črn           |
| BN =    | rjavo         |
| BU =    | modro         |
| GN =    | zeleno        |
| GN/YE = | zelena/rumena |
| GY =    | sivo          |
| PK =    | roza          |
| RD =    | rdeče         |
| VT =    | vijolično     |
| WH =    | belo          |
| YE =    | rumeno        |