




Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010E15



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4; (na pin: 2; na skupino: 8)

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...40



Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010E15

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	880
Mere	[mm]	22 x 60 x 125
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12

Pribor

V sklopu dobave	nalepke: 6
-----------------	------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, črn, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm






Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010E15

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN/YE =	zelena/rumena
WH =	belo