


Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

15...30 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]

1

Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]

1

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...80

Temperatura okolja (premikanje) [°C]

-5...60

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]

86,8



Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Mere	[mm]	17 x 30 x 85,4
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M8

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Priključek





Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm

