




Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (prekikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)

Mehanski podatki

Teža	[g]	88,5
Mere	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano

Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Število vrat v razdelilni omarici	4
Vrsta spojnika	M8

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor


Dodatki (izbirno)	Adapter vodila DIN:, E73006
	Zaporna kapica: M8, E73005

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek





Razdelilna omarica

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

