


Razdelilna omarica

ZDO4F035MSJ0010H10



Območje uporabe

Posebna značilnost Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	6

Izhodi

Električna izvedba NPN

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-5...60
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68

Mehanski podatki

Teža [g] 648,5



Razdelilna omarica

ZDO4F035MSJ0010H10

Materiali	PBT-GF20; medenina ponikljano	
Material ulitega dela	PBT-GF 20 / medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici	4	
Vrsta spojnika	M8	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Adapter vodila DIN:, E73006
	Zaporna kapica: M8, E73005

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno






Razdelilna omarica

ZDO4F035MSJ0010H10

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
WH =	belo
YE =	rumeno