


Razdelilna omarica

ZDO4F049MSJ0010H10



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

2

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

6

Izhodi

Električna izvedba

NPN

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Temperatura okolja
(premikanje)

[°C]

-5...60

Zaščita

IP 65; IP 67; IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

841



Razdelilna omarica

ZDO4F049MSJ0010H10

Mere	[mm]	20 x 30 x 85,5
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M8
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Adapter vodila DIN.: E73006
	Zaporna kapica: M8, E73005

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno






Razdelilna omarica

ZDO4F049MSJ0010H10

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno