


Razdelilna omarica

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Izhodi

Električna izvedba	NPN
--------------------	-----


Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)



Razdelilna omarica


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Mehanski podatki		
Teža	[g]	109
Mere	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiali	PBT-GF20; medenina ponikljano	
Material ulitega dela	PBT-GF 20 / medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici	4	
Vrsta spojnika	M8	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Adapter vodila DIN:, E73006	
	Zaporna kapica: M8, E73005	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - Priključek		
Spojnik: 1 x M16; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno		
		

Razdelilna omarica

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Priključek



Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / M8; medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

