


Razdelilna omarica

ZDO8F039MSJ0005H10



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Izhodi

Električna izvedba

NPN

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80



Razdelilna omarica

ZDO8F039MSJ0005H10

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	516
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M8
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Adapter vodila DIN:, E73007
	Zaporna kapica: M8, E73005

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno






Razdelilna omarica

ZDO8F039MSJ0005H10

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno