


Y-razdelilnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...65 °C
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E191684

Mehanski podatki

Teža [g]	30,2
Materiali	ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Y-razdelilnik

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M8; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

