




Y-razdelilnik

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Območje uporabe

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                |

Električni podatki

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Obratovalna napetost [V]                    | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Zaščitni razred                             | II                                          |
| Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4                                           |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]       | 4                                           |

Pogoji okolja

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                                            | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        | cULus: ...65 °C             |
| Skladiščna temperatura [°C]                                         | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju [%]                                       | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mehanski podatki

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teža [g]              | 36                               |
| Materiali             | ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano             |

## Y-razdelilnik

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS


## Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Priključek



## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

