




Y-razdelilnik

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Skupni nazivni tok (UL) [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	36,8
Materiali	ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Y-razdelilnik

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

