


Y-razdelilnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Opomba o temperaturi
okolice

cULus: ...65 °C

Skladiščna temperatura

[°C]

-25...55

Vlažnost pri skladiščenju

[%]

10...100

Drugi klimatski pogoji za
shranjevanje skladno z
navedenim razredom

1K22/ DIN 60721-3-1

Zaščita

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža

[g]

36,8

Materiali

ohišje: PA oranžno; Tesnilo: FKM

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Y-razdelilnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

