




Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
--------------------	--

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
--------------------	--

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
---	-----	---

Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6
-----------------------------------	-----	---

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Razdelilna omarica


ZDOAF03BMSS0005H12

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	565,7
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici		10
Vrsta spojnika		M8
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	10 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: 2 x M8, E73005	
	nalepke: 11	
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Električni priključek - vtičnica		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno		

Razdelilna omarica

ZDOAF03BMSS0005H12

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno