
EBC137

Razdelilna omarica

ZDOAF03BMSS0010H12



Območje uporabe		
Posebna značilnost		Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6
Izhodi		
Električna izvedba		PNP

EBC137

Razdelilna omarica

ZDOAF03BMSS0010H12


Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60	
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	969,5	
Materiali		PBT-GF20; medenina ponikljano	
Material ulitega dela		PBT-GF 20 / medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici		10	
Vrsta spojnika		M8	
Primernost vlečne verige		da	
Primernost vlečne verige		za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
		Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
		Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
		Torzijska trdnost	± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	10 x LED, rumeno
		obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor			
Dodatki (izbirno)		Zaporna kapica: 2 x M8, E73005	
		nalepke: 11	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno




EBC137

Razdelilna omarica

ZDOAF03BMSS0010H12

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno