


Razdelilna omarica

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	15...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	2
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80



Razdelilna omarica

ZD08F039MSS0000---STGH120MSS

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)	

Mehanski podatki

Teža	[g]	128,5
Materiali	PBT-GF20; medenina ponikljano	
Material ulitega dela	PBT-GF 20 / medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici	8	
Vrsta spojnika	M8	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor


Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M8, E73005
-------------------	----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek


Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Priključek



Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm

