


## Y-razdelilnik

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



## Območje uporabe

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Uporaba            | logična funkcija ALI              |
| Brez silikona      | da                                |

## Električni podatki

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Obratovalna napetost [V]                    | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Zaščitni razred                             | II                                 |
| Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4                                  |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]       | 4                                  |
| Skupni nazivni tok (UL) [A]                 | 3                                  |

## Pogoji okolja

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                                            | -25...100                   |
| Opomba o temperaturi okolice                                        | cULus: ...65 °C             |
| Skladiščna temperatura [°C]                                         | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju [%]                                       | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dovoljenja/preverjanja

|              |                      |         |
|--------------|----------------------|---------|
| Odobritev UL | oskrba z napetostjo  | Class 2 |
|              | Številka datoteke UL | E191684 |



## Y-razdelilnik

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

## Mehanski podatki


|                       |                                          |      |
|-----------------------|------------------------------------------|------|
| Teža                  | [g]                                      | 33,9 |
| Materiali             | ohišje: PA Brez halogenov; Tesnilo: EPDM |      |
| Material ulitega dela | PA, Brez halogenov                       |      |
| Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)           |      |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalazna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA, Brez halogenov; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno;  
 Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



## Priključek



priključitev skladno z IEC 61076-2-101



## Y-razdelilnik

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA, Brez halogenov; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno;  
Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

