


Razdelilna omarica

ZDO8H050VAS0015E19



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
--------------------------	----------



Razdelilna omarica

ZDO8H050VAS0015E19

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67; IP 68

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	2875
Mere	[mm]	22 x 54 x 127
Materiali		ohišje: PA
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2 nalepke: 8
-----------------	----------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 15 m, PVC, črn, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8H050VAS0015E19

Priključek

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno