


Razdelilna omarica

ZDO8H050VAS000---KA



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

2

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12; (...40 °C)

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80



Razdelilna omarica

ZDO8H050VAS000---KA

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...60
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	404,5
Mere	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiali		ohišje: PBT-GF30
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 2
	nalepke: 10
	orodje za sestavljanje kletkastih sponk


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek - Priključek

terminali: 19 x ; Kabelska uvodnica: PG11

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm



Priključek



Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,8...1,5 Nm