




Y-razdelilnik

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E191684

Mehanski podatki

Teža [g]	34,6
----------	------



Y-razdelilnik

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Materiali	ohišje: PA oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Priključek



priključitev skladno z IEC 61076-2-101

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

