


Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/2 Modules



Območje uporabe

Izvedba	konfekcionirano, za krmilnik BasicController, 2 x CR04xx
Uporaba	oskrba z napetostjo; vodilo CAN

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	46,4
------	-----	------

Opombe

Opombe	Rezistorji za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) so vgrajeni v standardna ohišja s kontakti časovnika
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC, črn, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Priključek

