


Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/Display inboard



Območje uporabe

Izvedba	konfekcionirano, za krmilnika BasicController in BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Uporaba	oskrba z napetostjo; vodilo CAN

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	23,2
------	-----	------


Opombe

Opombe	Rezistorji za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) so vgrajeni v standardna ohišja s kontakti časovnika in spojnik M12
	Uporaba je smiselna samo v povezavi s pokrovom EC0402
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo

Spojnik: 1 x M12