




Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/DisplayModules A



Območje uporabe

Izvedba	konfekcionirano, za krmilnika BasicController in BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Uporaba	oskrba z napetostjo; vodilo CAN

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	62,2
------	-----	------

Opombe

Opombe	Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) je vgrajen v standardno ohišje s kontakti časovnika
	Uporaba je smiselna samo v povezavi s pokrovom EC0402
Embalažna enota	1 Kosov




Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/DisplayModules A

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC, črn; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Priključek



Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo