




Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/DisplayModules B



Območje uporabe

Izvedba	konfektionirano, za krmilnika BasicController in BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Uporaba	oskrba z napetostjo; vodilo CAN

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	231,7
------	-----	-------

Opombe

Opombe	Rezistorji za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) so vgrajeni v standardna ohišja s kontakti časovnika in spojnik M12
Embalažna enota	1 Kosov




Predhodno ožičeni zagonski kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/DisplayModules B

Električni priključek

Kabel: 5 m, črn; 5 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :
 BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro
 GY = sivo
 WH = belo

Spojnik: 1 x M12