


Komplet vtiča za ožičenje za premične krmilnike

BasicContact-Set/for CR0421



- 1 lopataste vtičnice 2,8 x 0,8 mm
- 2 lopataste vtičnice 6,3 x 0,8 mm
- 3 lopataste vtičnice 6,3 x 0,8 mm povsem izolirano
- 4 Kontakti za držala avtomobilskih varoval
- 5 Okrogli kabelski čevlji

Območje uporabe

Izvedba

za rele BasicRelay, uporaba vseh priključkov na rele BasicRelay, CR0421

Mehanski podatki

Teža [g]

85,5

Mere [mm]

134,5 x 50,6 x 210



Komplet vtiča za ožičenje za premične krmilnike

BasicContact-Set/for CR0421

Pribor	
V sklopu dobave	lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	lopatasti ženski terminali za relejne kontakte: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	lopatasti ženski terminali za električne razdelilnike: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), povsem izolirano DIN 46245
	Kontakti za držala avtomobilskih varoval: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	Kontakti za držala avtomobilskih varoval: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	obročasti terminali za napajanje: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	obročasti terminali za napajanje: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Matice: 1 x M6, pocinkano ISO 4032
	Matice: 1 x M8, pocinkano ISO 4032
Električni priključek	
terminali:	