


Ohišje za standardne kontakte časovnika s kontakti

BasicHousing + Contact



Slika prikazuje ohišje kontaktov z zaprtimi pokrovi
Pogled na vtično stran kontaktov

- 1 Zaskočna vzmet
- 2 Standardni kontakt časovnika
- 3 Standardni kontakt močnostnega časovnika
- 4

Območje uporabe

Izvedba za rele BasicController, uporaba vseh priključkov na rele BasicController, CR0431

Mehanski podatki

Teža [g] 70,8

Pribor

V sklopu dobave

Ohišje kontaktov standardne programske ure (standard timer): 2, 8-pinski, sivi (A/B = vhodi)
Ohišje kontaktov standardne programske ure (standard timer): 2, 8-pinski, naravni (D/E = izhodi)
Ohišje kontaktov standardne programske ure (standard timer): 1, 6-pinski, naravni (V_EXT/N1/N2 = dovodne zunanje enote in CAN1/2)
standardni spojniki časovnika: 10 x 0,2...0,5 mm ² , pokositreno
standardni spojniki časovnika: 40 x 0,5...1,0 mm ² , pokositreno
standardni spojniki močnostnega časovnika: 20 x 1,25...2,5 mm ² , pokositreno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

terminali: