


Pretvornik DC-DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Območje uporabe

Izvedba	modul ohišja
---------	--------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...36 DC
--------------------------	------------

Izhodi

Izhodna napetost [V]	10
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Natančnost / odstopanja

Natančnost	± 2 %
------------	-------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...71
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	71
Mere [mm]	54 x 34 x 15
Materiali	ohišje: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni polno zapiranje

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,28 m; Jedrni konci z žico in tulci

vhod

rdeče	18...36 V
črn	GND

Izhod

črn	10 V DC
modro	GND